

arn



KUSCH+CO



Wanneer kunststof een perfecte symbiose vormt met hout of aluminium, is het resultaat een stoel die vorm geeft aan de toekomst van het zitten. Deze serie overtuigt door een gezond en ergonomisch zitcomfort, een praktische functionaliteit, veelzijdigheid en elegantie. Zijn vormgeving is net zo fascinerend als uniek.



Inhoud

Varianten	12
Productgegevens	16
Materialen, uitvoeringen	22
Solutions	25
Kwaliteit, duurzaamheid	26
Referenties	27



Design by Scaffidi & Johansen

Antonio Scaffidi en Mads K. Johansen zijn beide afgestuurd aan de Danish Design School in Kopenhagen. Terwijl Antonio Scaffidi profiteert van de symbiose van zijn Italiaanse passie met het Noorse licht, vertrouwde Mads K. Johansen op zijn langdurige ervaring als kunstschilder. Op de voorgrond staan steeds een onberispelijke functionaliteit en de visie dat design zichzelf verklaart. Mads K. Johansen is overleden in de herfst van 2014.

















Varianten

3600 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met houten poten

Hout en kunststof verenigen zich tot één geheel dankzij de onzichtbare schroefverbindingen. Ook met opdekstoffering verkrijgbaar. Deze serie bestaat uit een stoel en armstoel, beide varianten zijn stapelbaar.



3600 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met hoge rug en houten poten

Naast de aantrekkelijke vormgeving hebben deze varianten nog andere pluspunten inzake ergonomie te bieden. De hoge rug biedt een aangename steun tot aan de schouders en ontlast zo de spieren van de schouders en de nek optimaal.



3600 Barkruk met houten poten

De barkruk is een hoger uitgevoerde versie van de stapelbare stoel zonder in te boeten aan stapelbaarheid en elegantie. Door de verchroomde stalen voetensteun is een comfortabele zithouding verzekerd. Ook met opdekstoffering voor zitting en rugleuning verkrijgbaar.



3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met aluminium poten

Bij deze varianten wordt aluminium ingezet ipv hout, de vormgeving blijft onveranderd. In deze uitvoering zijn deze varianten ook tijdelijk buiten inzetbaar.



3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met hoge rug en aluminium poten

Velen vinden het aangenaam wanneer de rugleuning van een stoel een stabiele steun aan de zithouding verleent en op die manier de spieren van de nek en de schouders ontlast. Deze variant met hoge rug is specifiek daarvoor ontworpen.



3650 Barkruk met aluminium poten

Deze variant met aluminium poten is, net zoals de barkruk met houten poten, in twee verschillende zithoogtes verkrijgbaar, 65 of 82 cm. Zo passen deze barkrukken aan iedere toog of statafel.



Varianten

3600 Arn



Kunststof zitting/rug	3600/2, 3600/2H	3600/4, 3600/4H	3610/2, 3610/2H	3610/4, 3610/4H
Gestoffeerde zitting, kunststof rug	3602/2, 3602/2H	3602/4, 3602/4H	3612/2, 3612/2H	3612/4, 3612/4H
Gestoffeerde zitting, kunststof rug met opdekstoffer	3607/2	3607/4	3617/2	3617/4



Kunststof zitting/rug	3600/0
Gestoffeerde zitting, kunststof rug	3602/0
Gestoffeerde zitting, kunststof rug met opdekstoffer	3607/0

3650 Arn



Kunststof zitting/rug	3650/2, 3650/2H	3650/4, 3650/4H	3660/2, 3660/2H	3660/4, 3660/4H
Gestoffeerde zitting, kunststof rug	3652/2, 3652/2H	3652/4, 3652/4H	3662/2, 3662/2H	3662/4, 3662/4H
Gestoffeerde zitting, kunststof rug met opdekstoffer	3657/2	3657/4	3667/2	3667/4



Kunststof zitting/rug	3650/0
Gestoffeerde zitting, kunststof rug	3652/0
Gestoffeerde zitting, kunststof rug met opdekstoffer	3657/0

Alle varianten, waarvan het modelnummer eindigt op de letter H, vervullen de normen van onze kuschmed® Hygienic-Line. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk Solutions.




Productgegevens


3600/3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides (voor modellen 3600)
- Protect glides, geluidsarm (voor modellen 3650)
- Wielen (zithoogte blijft identiek, voor modellen 3650)
- Optie: zithoogte 42 cm (modellen 3600/3650), 50 cm of 55 cm (enkel modellen 3650)
- Koppelement stoel/stoel, stoel/armstoel
- Zitplaatsnummering (enkel in combinatie met koppelement)
- Optie zitting met comfort-opdekstofferings (20 mm dikker)



Gewicht:
3600 Arn: 5,5 – 6,5 kg afhankelijk van model
3650 Arn: 5,5 – 6,5 kg afhankelijk van model



Gewicht:
3600 Arn: 6,0 – 7,0 kg afhankelijk van model
3650 Arn: 6,0 – 7,0 kg afhankelijk van model



¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
² ongestoffeerd
³ gestoffeerd
⁴ gegevens/afmetingen niet op comfort-opdekstofferings van toepassing



3600/3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel

Stapelen⁴

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8:
10 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8:
8 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3981/8:
10 stuk
- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8:
8 stuk
- Gemengde stapel van stoelen en
armstoelen mogelijk
- Met wielen stapelbaar
- De onderste stapelbare stoel/armstoel
met wielen vervangt de transportwagen/
stapelwagen

Stapelen ongestoffeerd, gestoffeerd⁴

- 6 stuk
- Hoogte plus 9 cm per stapelbare
stoel/armstoel
- Diepte plus 4 cm per stapelbare
stoel/armstoel




Productgegevens


3600/3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met hoge rug

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides (voor modellen 3600)
- Protect glides, geluidsarm (voor modellen 3650)
- Wielen (zithoogte blijft identiek, voor modellen 3650)
- Optie: zithoogte 42 cm (modellen 3600/3650), 50 cm of 55 cm (enkel modellen 3650)
- Koppelement stoel/stoel, stoel/armstoel
- Zitplaatsnummering (enkel in combinatie met koppelement)
- Optie zitting met comfort-opdekstoffer (20 mm dikker)



Gewicht:
3600 Arn: 6,0 – 7,0 kg afhankelijk van model
3650 Arn: 6,0 – 7,0 kg afhankelijk van model



Gewicht:
3600 Arn: 6,5 – 7,5 kg afhankelijk van model
3650 Arn: 6,5 – 7,5 kg afhankelijk van model



¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
² ongestoffeerd
³ gestoffeerd
⁴ gegevens/afmetingen niet op comfort-opdekstoffer van toepassing



3600/3650 Stapelbare stoel / stapelbare armstoel met hoge rug

Stapelen⁴

- Stapelbaar op transportwagen 1011/8: 10 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3980/8: 8 stuk
- Stapelbaar op transportwagen 3981/8: 10 stuk
- Stapelbaar op stapelwagen 3880/8: 8 stuk
- Gemengde stapel van stoelen en armstoelen mogelijk
- Met wielen stapelbaar
- De onderste stapelbare stoel/armstoel met wielen vervangt de transportwagen/stapelwagen

Stapelen ongestoffeerd, gestoffeerd⁴

- 6 stuk
- Hoogte plus 9 cm per stapelbare stoel/armstoel
- Diepte plus 4 cm per stapelbare stoel/armstoel




Productgegevens

3600/3650 Barkruk

Accessoires

- Kunststofglijders
- Viltglijders
- Protect glides (voor modellen 3600)
- Protect glides, geluidsarm (voor modellen 3650)
- Zithoogte 82 cm, optioneel 65 cm
- Optie zitting met comfort-opdekstoffering (20 mm dikker)



Gewicht:
3600 Arn: 8,0 – 9,0 kg afhankelijk van model
3650 Arn: 9,0 – 10,0 kg afhankelijk van model

Stapelen ongestoffeerd, gestoffeerd⁴

- 5 stuk op een effen ondergrond
- Hoogte plus 9 cm per barkruk
- Diepte plus 4 cm per barkruk



¹ De DIN-zithoogte wordt gemeten overeenkomstig DIN EN 1335-1. Hiervoor wordt een meetinstrument ter hoogte van het ischium (zitbeen) geplaatst met een gewicht van 50 kg op de halve breedte van de zitting.
² ongestoffeerd
³ gestoffeerd
⁴ gegevens/afmetingen niet op comfort-opdekstoffering van toepassing



Materialen, uitvoeringen

3600/3650 Arn

Zitting, rug, armleggers

- Chassis (onderstel zitting) van glasvezel-versterkt polyamide
- Zitting, rug en armleggers van polypropyleen
- Chassis, zitting, rug en armleggers signal white, black grey of quartz grey

Opdekstoffering

- Optie: gestoffeerde zitting en rug met opdekstoffering, allebei met brand-vertragend koudschuim, meubelstof volgens huiscollectie
- Optie zitting met comfort-opdekstoffering (20 mm dikker), met brandvertragend koudschuim, meubelstof volgens huiscollectie
- Optie: met brandwerende onderstoffering

Houten poten

- Beuken natuur of gebeits volgens huiscollectie
- Eiken natuur of gebeits volgens huiscollectie




Aluminium poten

- Mat zilver geanodiseerd
- Optioneel glanzend zilver geanodiseerd
- Poedercoating op aanvraag



Kunststof



signal white



black grey



quartz grey



Alle kunststofkleuren
ook voor buitengebruik

Kleurnuances harmoniërend met de kunststofkleuren

Kleur	RAL	NCS	RESOPAL Plain Colour	PANTONE	RGB	CMYK
signal white	9003	S 0502-B	D354-60 designer white	–	249 / 248 / 247	1 / 1 / 2 / 2
black grey	7021	S 7502-B	10622-60 ebony	446	19 / 31 / 43	45 / 15 / 5 / 95
quartz grey	7039	S 5502-R	–	403	105 / 99 / 93	50 / 40 / 50 / 40

Alle aanbevolen kleuren benaderen de originele kleurnuance. Een perfecte overeenstemming van de kleuren kunnen wij niet garanderen.

Beitskleuren beuken K



beuken natuur



global beech
K 05



maple
K 01



cream
K 04



oak
K 40



tobacco
K 02



terra
K 03



sienna
K 10 (P 10)




puce
K 11 (P 11)


Beitskleuren beuken S



arctic
S 42



white
S 40



salem
S 54



pimento
S 57



tinkerbell
S 55



scampolo
S 56



midnight blue
S 38



light grey
S 39



black
S 10


Beitskleuren eiken K




Eiken natuur



cognac oak
K 45 (P 45)



solid oak
K 43 (P 43)




lounge oak
K 44 (P 44)



noce oak
K 46 (P 46)



light oak
K 50



dark oak
K 51

Buitengebruik

De modellen 3650/2, 3650/4, 3650/0, 3660/2 en 3660/4 in alle kleuren zijn geschikt voor een tijdelijk buitengebruik. Door de goede mechanische eigenschappen zijn de kunststof componenten weliswaar bestand tegen weers-

invloeden. Zichtbare kleurveranderingen, verkleuringen net zoals niet te verwijderen verontreiniging zijn helaas onvermijdelijk en worden daarom niet gedekt door de garantie. Een permanent buitengebruik in extreme klimaten/

weeromstandigheden (zoals de tropen, langdurige vorstperiode, overmatige blootstelling aan UV-straling en temperaturen constant > 40 °C) is niet mogelijk en moet afhankelijk van het seizoen beperkt worden.





Solutions

Samenvatting

Afhankelijk van het interieur moet project-meubilair tegenwoordig aan specifieke eisen voldoen. Kusch+Co biedt hiervoor individuele oplossingen aan:

Brandpreventie

Houten onderdelen

Alle houten oppervlakken worden met een UV-hardende, milieuneutrale waterlak behandeld. Deze lak is moeilijk brandbaar overeenkomstig de norm DIN EN 13501 B s2 d0.

Kunststof

De kunststof onderdelen van deze zitmeubelenserie voldoen aan de vereisten van de brandpreventienormen DIN EN 1021 deel 2 en NF D 60-013.

Opdekstoffering

Brandvertragend koudschuim wordt standaard in de opdekstoffering verwerkt. Optioneel kan er, overeenkomstig het Kusch+Co brandpreventieconcept, een speciaal weefsel "flamline" (door de bouwinspectie als onbrandbaar materiaal goedgekeurd volgens de Duitse norm DIN 4102 A2) tussen de schuimstof en de meubelstof verwerkt worden.

Dit concept vervult vier levensreddende veiligheidsmaatregelen. De zitmeubelen:

- zijn zelfdovend,
- verminderen de rookontwikkeling,
- verhinderen het gevaar dat een beginnende brand om zich heen grijpt,
- vormen zelf geen brandhaard.

Wij beschikken over testrapporten en expertises over laboratoriumbrandtests uitgevoerd overeenkomstig Duitse en internationale normen. Voor deze test werden verschillende series in uiteenlopende uitvoeringen ingezet.

Wat betreft onze gestoffeerde zitschalen, vooral met betrekking tot leer, kunstleer net zoals verschillende textiele meubelstoffen net zoals onze onbeklede zitschalen van multiplex, laminaat of kunststof voldoen de meeste series afhankelijk van hun uitvoering aan de normen:

- Duitsland: DIN 66084 P-a
- Frankrijk: NF D 60-013
- Groot-Brittannië: BS 5852 Crib 5
- Italië: UNI 9176
- Europa: EN 1021 deel 1/2

Aarzel niet om ons te contacteren wanneer u meer informatie of testrapporten hierover wenst te ontvangen.

Hygiëne

De producten uit ons kuschmed® Hygienic-Line assortiment zijn ontworpen om bacteriën, ziektekiemen en schimmels zo weinig mogelijk kans te geven om zich aan het meubelstuk te hechten of te besmetten. Houtsoorten met open poriën, sleuven in de rugleuning, ongeschikte opdekstoffering, knelgevaar voor de vingers, open frames, viltglijders of materialen die niet bestendig tegen ontsmettingsmiddelen zijn, horen hier niet thuis.

Voor deze productlijn komen enkel meubelstoffen met bijzondere hygiënische eigenschappen, waaronder vocht- of vuilafstotende stoffen, of stoffen met nanotechnologisch behandelde vezels in aanmerking. Of meubelstoffen die met ontsmettingsmiddelen behandeld kunnen worden.

Het oppervlak moet glad en zonder poriën zijn, vochtafstotend, langdurig ondoorlatend voor ziektekiemen en ze moeten bacteriën in hun groei remmen. Alle houten oppervlakken zijn verzegeld met een goed dekkende, poriënvrije en ontsmettingsmiddelbestendige lak met antibacteriële eigenschappen. De metalen oppervlakken zijn verchroomd of krijgen een zilverhoudende, antibacteriële poedercoating. De zilverionen werken snel en effectief tegen bacteriekolonies. De ionen diffunderen naar de oppervlakte, destabiliseren de celwanden van de bacteriën en stoppen de reproductie.

3600/3650 Arn H-modellen hebben aluminium poten of beuken poten met een verzegeld oppervlak net zoals een ongestoffeerde rugleuning. De geïntegreerde dichtingsband van silicone in het chassis, die tussen de basis en de zitting verwerkt is, zorgt ervoor dat de

zitting hygiënisch veilig is. M.b.v. afdichtstoppen worden de boorgaten voor de armleggers dichtgemaakt.



kuschmed®
HYGIENIC-LINE

Reduced Mobility

Vele mensen hebben te kampen met een beperking in hun mobiliteit. Tot deze groep behoren onder andere senioren, zwangere vrouwen, zeer kleine mensen net zoals mensen met een individuele handicap. Zij hebben vaak moeilijkheden met zitten, vooral met plaatsnemen en opstaan. Voor hen zijn de standaard zithoogtes van 42 of 45 cm meestal te laag.

Zitmeubelen voor mensen met beperkte mobiliteit moeten aan de volgende eisen voldoen:

- Zithoogte van minstens 48 cm
- Zittingen die het mogelijk maken om een rechte zithouding aan te nemen en makkelijker op te staan
- Stabiele armleggers die extra steun bieden en waaraan men zich vasthouden kan
- Haast loodrechte poten om struikelgevaar te vermijden

Naast de standaard zithoogte van 45 cm zijn alle varianten van de serie 3600/3650 Arn leverbaar met een optionele zithoogte van 42 cm; serie 3650 Arn ook met een zithoogte van 50 cm of 55 cm. Bovendien beschikken ze over stabiele armleggers en vrijwel verticaal staande poten. Ook een rechte zithouding is probleemloos mogelijk. De stoelen en armstoelen van de serie 3650 Arn met een maximale zithoogte van 45 cm zijn in staat om een gewicht tot en met 150 kg te dragen.

Graag sturen wij u meer informatie toe.



Referenties

Samenvatting

België

- AZ Groeninge, Kortrijk
- Sint-Jozefkliniek, Campus Bornem
- WZC De Gerda, Sint-Niklaas
- WZC De Vlinder, Harelbeke
- WZC Huize Sint-Jozef, Ieper
- WZC Sint-Elisabeth, Oostende
- WZC Ter Durme, Lokeren

Costa Rica

- Secrets Papagayo, Guanacaste

Duitsland

- Aachener Straßenbahn und Energieversorgungs AG (Busmaatschappij)
- Arena Sportsbar, Sportforum Leipzig
- Barmherzige Brüder Rillingen gGmbH (Barmhartige Broeders), Kleinblittersdorf-Rillingen
- Borromäus Hospital Leer gGmbH
- Caritas Organisatie voor Sociale Dienstverlening St-Elisabeth, Vechta
- Categorieaal Ziekenhuis Bad Bentheim
- Charité – Universitätsklinik Berlin
- Christophorus-Werk Lingen e. V., WZC Schapen
- Competentiecentrum Dementie, Schönebeck
- Danuvius Klinik GmbH, Petershausen
- Freckenhorster Werkstätten GmbH, Warendorf
- Helios Klinikum, Berlin-Buch
- Helios St. Johannes Klinik, Duisburg
- IBM Deutschland Research & Development GmbH, Böblingen
- Klinikum Oberberg GmbH, Gummersbach
- Klinikum Warendorf GmbH, Sehnde
- Krankenhaus Wittmund gGmbH
- LWL-Kliniek Paderborn en Dortmund
- Regionaal Ziekenhuis Augsburg
- Regionaal Ziekenhuis Obermain, Ebensfeld
- Rheumazentrum Mittelhessen GmbH & Co. KG (Centrum voor Rheuma en Revalidatie), Bad Endbach
- Saksisch Ziekenhuis Arnstadt
- SRH Zentralklinikum Suhl GmbH (Centraal ziekenhuis)
- Sophien- und Hufeland-Klinikum gGmbH Weimar
- St-Mariaziekenhuis, Dresden
- St. Joseph Krankenhaus Berlin-Tempelhof GmbH
- St. Rochus-Hospital Telgte GmbH

- Stadtwerke Lutherstadt Eisleben GmbH (Openbare nutsbedrijven)
- WZC Marienheim, Bad Münstereifel
- WZC St. Anna, Keulen-Lindenthal
- WZC St. Josef, Meckenheim
- Zorgvereniging voor zwaar gehandicapte personen e. V., Coppengrügge

Frankrijk

- WZC Résidence au Maire, Parijs

Mexico

- La Galería Del Gourmet, San Pedro Garza García

Oostenrijk

- DoN in het Office Park, Vienna International Airport, Wenen

Verenigde Arabische Emiraten

- BurJuman Shopping Centre, Dubai






Referenties

Samenvatting



Charité – Universiteitskliniek Berlijn



WZC De Vlinder, Harelbeke



WZC Huize Sint-Jozef, Ieper





Nederland:
Kusch+Co B.V.
Industrieweg 2
4104 AR Culemborg

Tel. 0345 532844
Fax 0345 532855
info@kusch.nl
kusch.com

België:
Kusch+Co S.P.R.L.-B.V.B.A.
Avenue Herbert Hooverlaan 34
Bruxelles 1200 Brussel

Tel. 02 7352000
Fax 02 7350800
info@kusch.be
kusch.com

KUSCH+CO
by Nowy Styl